



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Сварочный аппарат Fujikura 42S KIT C

Fujikura 42S KIT C

Описание

Это обновленная версия модели Fujikura 36S+. Основные улучшения включают новый кубический форм-фактор и повышенное быстродействие. Аппарат оснащен юстировкой по трём осям и системой оценки по сердцевине волокна, что обеспечивает высокое качество сварки.

Основные особенности:

- Юстировка по трём осям с использованием технологии Active V-Groove;
- Оценка потерь по сердцевине волокна;
- Оптимизация для одновременной работы с двумя волокнами;
- Функция управления положением лезвия;
- Увеличенное быстродействие по сравнению с моделью Fujikura 36S+;
- Подвесной рабочий столик в комплекте.

Технические характеристики

Технология выравнивания волокна	По оболочке
	SM (ITU-T G.652, G.657)
	MM (ITU-T G.651)
Типы свариваемых волокон	DS (ITU-T G.653)
	NZDS (ITU-T G.655)
Диаметр наружного покрытия свариваемых волокон, мм	0.25, 0.9, 2.0, 2.4, 3.0
	0.03 (SM)
Средние потери на сварном соединении, дБ	0.01 (MM)
	0.05 (DS)
	0.05 (NZDS)
Оценка потерь	Автоматическая
Время сварки, сек	8
Время термоусадки, сек	18
Количество циклов сварки	200 сварок и термоусадок
Длина гильз КДЗС, мм	60; 45; 40 и микрогильзы



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тест на растяжение, Н	2
Ресурс электродов	6000
Источник питания	AC 100 до 240В, 1А; DC14.4В, 3190мАч
Дисплей	4.95" тач-скрин
Видеосистема	2 CCD камеры
Увеличение изображения	от 132х до 300х
Интерфейсы	Bluetooth
Количество моторов	4
Язык интерфейса	Русский; Английский

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм	131x123x121
ВЕС, КГ	1.4 (включая батарею)

Условия эксплуатации

Скорость ветра	Не более 15 м/с
Влажность	0...95% (без конденсата)
Температура хранения, °C	от -40 до 80
Температура эксплуатации, °C	от -10 до 50

Комплект поставки

Комплект поставки	Скалыватель Fujikura CT16 с пластиной AD-16B - 1 шт; Аккумуляторная батарея BTR-17 - 1 шт; Сетевой адаптер питания ADC-21 - 1 шт; Сетевой шнур питания ACC-11 - 1 шт; Электроды ELCT2-16B (установлены в аппарате) - 1 пара; Запасные электроды ELCT2-16B - 1 пара; Дозатор для спирта AP-02 - 1 шт; Стриппер SS05 с четырьмя положениями (два 0,25 мм, 0,9 мм и 2-3 мм) - 1 шт; Рабочий столик WT-10 для аппарата и инструментов - 1 шт; Штативный винт TS-03 для крепления аппарата - 1 шт; Ремень ST-04 для переноски жёсткого кейса - 1 шт; Жёсткий кейс CC-45 для аппарата и инструментов - 1 шт; Кабель USB 2.0 (тип A – тип mini B) - 1 шт; Краткое справочное руководство - 1 шт; Руководство пользователя в электронном виде программное обеспечение для компьютера (хранится в аппарате, доступно для копирования)
-------------------	---